

Motus CV

Nr artykułu: 480F61=0000_K

Cena detal brutto 4 355,00 zł



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama krzyżakowa
- * Możliwość składania, podnóżki odchylane
- * Oparcie z różnymi ustawieniami wysokości
- * Tapicerka oparcia z regulacją napięcia
- * Boczek z osłoną ubrania
- * Koła tylne na szybkozłęczu, felgi dwuosienne, opony 1"
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- * Maksymalne obciążenie 125 kg, przy szerokości siedziska 35,5 cm - 48 cm
- * Maksymalne obciążenie 140 kg, przy szerokości siedziska 50,5 cm - 55,5 cm; Crash-test zgodny z DIN ISO 7176-19

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm
Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.	

Dane zawarte formularza obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołączenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

Szerokość siedziska (SW) w cm		
<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	<input type="checkbox"/> 48
<input type="checkbox"/> 50,5	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 55,5
Głębokość siedziska (SD) w cm		
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46
<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52
<input type="checkbox"/> 54		
Wysokość przodu siedziska (ASH) w cm		
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
Wysokość tyłu siedziska (PSH) w cm		
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
Akcesoria ramy		
MA51	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, prawa	150,00
MA52	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, lewa	150,00
MA55	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, prawy	315,00
MA56	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, lewy	315,00
MA57	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy	255,00
MA58	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, lewy	255,00
Koła przednie		
MF35	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", miękkie, aluminium	445,00
MF36	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", miękkie, aluminium	445,00
MF04	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", miękkie	-
MF05	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", pompowane	-
MF08	<input type="checkbox"/> Koła przednie 7", z pełnej gumy	-
MF30	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", z pełnej gumy, całe czarne (dla siedzisk o szerokości 35,5 cm - 48 cm)	-
MF31	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", z pełnej gumy, całe czarne	-
MF32	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", z pełnej gumy, całe czarne	-
Widelce kół przednich		
MF80	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, długie	-
MF81	<input type="checkbox"/> Widelce kół przednich, krótkie HEMI	90,00
Akcesoria kół przednich		
MF96	<input type="checkbox"/> Adapter obniżający przód siedziska "HEMI" o 3,5 cm	325,00
MF97	<input type="checkbox"/> Adapter podwyższający przód siedziska o 3,5 cm	325,00
Rozmiar kół tylnych		
MG01	<input type="checkbox"/> Tylne koła 22"	-
MG02	<input type="checkbox"/> Tylne koła 24"	-
Kąt ustawienia kół tylnych		
<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2,5° <input type="checkbox"/> 3,5° (tylko w przypadku siedzisk o szerokości 35,5 cm - 48 cm, maksymalne obciążenie wózka 125 kg)		
Pozycje poziome kół tylnych		
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		
Koła tylne		
MG06	<input type="checkbox"/> Dwuosienne	-
MG10	<input type="checkbox"/> Spinerky SPOX tylko 24" - zapytaj Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata
MG15	<input type="checkbox"/> Infinity Ultralight	435,00
MG80	<input type="checkbox"/> Tylne koła z hamulcem bębnowym / dla opiekuna	1 230,00
MG83	<input type="checkbox"/> Napęd na jedną ręką, podwójny ciąg, lewa strona (tylko dla szerokości siedziska 38 cm - 48 cm), tylko 24"	1 555,00
MG83	<input type="checkbox"/> Napęd na jedną ręką, podwójny ciąg, prawa strona (tylko dla szerokości siedziska 38 cm - 48 cm), tylko	1 555,00

Opony		
MG30	<input type="checkbox"/> Standardowe, 1 3/8", tylko 24"	-
MG31	<input type="checkbox"/> Opona bez bieżnika Schwalbe "RightRun", 1" (dla obciążenia do 125 kg)	-
MG341	<input type="checkbox"/> Opona PU 1", czarna, tylko 24" zapytaj Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata
MG35	<input type="checkbox"/> Opona PU pełna, 1 3/8"	-
MG37	<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"	365,00
Cigi		
MG52	<input type="checkbox"/> Cigi aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, wyżej	-
MG53	<input type="checkbox"/> Cigi aluminiowe, anodowane na kolor srebrny, nisko	230,00
MG54	<input type="checkbox"/> Cigi pokryte gumą, wyżej	345,00
MG56	<input type="checkbox"/> Cigi stalowe, polerowane, wyżej	220,00
MG57	<input type="checkbox"/> Cigi stalowe, polerowane, niżej	220,00
MG63	<input type="checkbox"/> Cigi Curve L anodowane, tylko dla kół tylnych 24"	1 140,00
MG64	<input type="checkbox"/> Cigi Curve L Grip dla osób z mniejszym chwytem, tylko dla kół tylnych 24"	1 235,00
MG65	<input type="checkbox"/> GEKKO, ergonomiczne, tylko dla kół tylnych 24"	975,00
MG69	<input type="checkbox"/> brak	95,00
Hamulce		
MH01	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan	-
MH11	<input type="checkbox"/> Hamulec z odwrotną funkcją	-
MH06	<input type="checkbox"/> Hamulec dla użytkownika i opiekuna	900,00
MH08	<input type="checkbox"/> Hamulec dla użytkownika z jedną sprawną ręką, prawy HEMI	460,00
MH09	<input type="checkbox"/> Hamulec dla użytkownika z jedną sprawną ręką, lewy HEMI	460,00
MH99	<input type="checkbox"/> brak	-
MG86	<input checked="" type="checkbox"/> wydłużenie podwozia	dopłata
Akcesoria hamulca		
MH10	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, nakładane, HEMI	95,00
Wysokość oparcia		
<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50		
Oparcie		
MD01	<input type="checkbox"/> Oparcie proste HEMI <input type="checkbox"/> 30 - 40 cm <input type="checkbox"/> 35 - 45 cm <input type="checkbox"/> 40 - 50 cm	-
MD09	<input type="checkbox"/> Oparcie z podgięciem odcinka łędźwiowego 8° <input type="checkbox"/> 35 - 40 cm <input type="checkbox"/> 40 - 45 cm <input type="checkbox"/> 45 - 50 cm	-
MD10	<input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją kąta 30° (możliwa tylko ze standardową tapicerką oparcia oraz wysokością oparcia 43 cm lub 48 cm, dla siedzisk o szerokości od 35,5 - 48 cm)	880,00
Tapicerka oparcia		
MD04	<input type="checkbox"/> Standardowa (tylko dla oparcia z regulacją kąta oparcia 30°)	-
MD03	<input type="checkbox"/> Z regulacją napięcia	-
MD05	<input type="checkbox"/> Tapicerka "oddychająca", z regulacją napięcia	335,00
MD06	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki oparcia	220,00
Rączki do pchania (nie dostępne z MD10)		
MD50	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania standardowe, krótkie	-
MD51	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania standardowe, długie	-
MD52	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania teleskopowe, długie	315,00
MD53	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania teleskopowe, krótkie	315,00
MD55	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania z regulacją wysokości / odłączane	470,00
MD56	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania składane	290,00
MD59	<input type="checkbox"/> Brak	-
Boczki		
ME01	<input type="checkbox"/> Boczki z ochroną przed zimnem, nie możliwe z MD10	-
ME02	<input type="checkbox"/> Boczki z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem, aluminiowe	-
ME04	<input type="checkbox"/> Boczki z osłoną ubrania, carbonowe - zapytaj Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata
ME11	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami, odłączane	-
ME05	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami z krótkim montażem, z regulacją wysokości (nie dostępne z MD10)	495,00
ME05	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami z długim montażem, z regulacją wysokości (nie dostępne z MD10)	495,00
ME99	<input type="checkbox"/> Brak	-
Akcesoria rączek		
MD58	<input type="checkbox"/> Belka stabilizatora rączek do pchania	325,00
Akcesoria boczaków		
ME50	<input type="checkbox"/> Podparcie przedramienia, regulacja wysokości, (możliwe tylko w kombinacji z ME02)	910,00
ME60	<input type="checkbox"/> Stolik (nie możliwy w kombinacji z ME50)	655,00
ME61	<input type="checkbox"/> Mocowanie obrotowe dla podłokietnika korytkowego przedramienia, prawe, HEMI	870,00
ME62	<input type="checkbox"/> Mocowanie obrotowe dla podłokietnika korytkowego przedramienia, lewe, HEMI	870,00
ME70	<input type="checkbox"/> Podłokietnik korytkowy przedramienia, jednocześnie, lewy, HEMI	200,00
ME71	<input type="checkbox"/> Podłokietnik korytkowy przedramienia, jednocześnie, prawy, HEMI	200,00
Tapicerka siedziska		
MC13	<input type="checkbox"/> Standardowa tapicerka siedziska	-
MC14	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją napięcia (dla siedzisk o szerokości do 48 cm i głębokości do 48 cm)	300,00
Poduszka siedziska		
MC01	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, grubość 5 cm	310,00
MC02	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	450,00
MC05	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm, max waga użytkownika 125 kg	785,00
MC20	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra, grubość 10 cm	735,00
MC21	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm	825,00
MC22	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm	1 570,00
MC23	<input type="checkbox"/> Poduszka Cloud, grubość 10cm	2 355,00
MC29	<input type="checkbox"/> Poduszka Livo, grubość 5 cm zapytaj Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata
Opcja montażu płyty podnóżka w zależności od długości podudzia		
MB41	<input type="checkbox"/> Średnie (35 - 45 cm)	-
MB42	<input type="checkbox"/> Długi (40 - 50 cm)	-
MB43	<input type="checkbox"/> Bardzo długie (równe i powyżej 45 cm)	-
Ustawienie podnóżków (bez poduszki siedziska)		
Długość podudzia LL w cmcm (34 - 52 cm)		
Podnóżki		
MB03	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka, aluminiowa o szerokości 16 cm	515,00
MB10	<input type="checkbox"/> Podnóżki dzielone, plastikowe płytki podnóżków	-
MB21	<input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek dla amputantów	610,00
MB22	<input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek dla amputantów	610,00
MB25	<input type="checkbox"/> Podnóżki podnoszone, para, dla max szer siedziska 48 cm	780,00
MB26	<input type="checkbox"/> Prawy, podnóżek podnoszony, (+ standardowy podnóżek lewy), szer siedziska do 48 cm	405,00
MB27	<input type="checkbox"/> Lewy, podnóżek podnoszony, (+ standardowy podnóżek prawy), szer siedziska do 48 cm	405,00
MB99	<input type="checkbox"/> Brak	-

Pozostałe akcesoria		
MZ51	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z metalową sprzączką	145,00
MZ52	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	145,00
Osłony na koła dla dwuściennych kół tylnych		-
MG90	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	430,00
MG100	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Graphic"	625,00
MG101	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Miracle"	625,00
MG102	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Network"	625,00
MG103	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Robots"	625,00
MG104	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Spectrum"	625,00
Kolor ramy		
002	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	-
003	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	335,00
004	<input type="checkbox"/> Ice blue	335,00
005	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	335,00
009	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	335,00
010	<input type="checkbox"/> Marine blue	335,00
012	<input type="checkbox"/> Sky blue	335,00
013	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005 matte	335,00
014	<input type="checkbox"/> Candy red	335,00
016	<input type="checkbox"/> Silver metallic	-
021	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	335,00
023	<input type="checkbox"/> White RAL 9016 - zapytaj o dostępność Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata
Specjalne akcesoria		-
MZ58	<input type="checkbox"/> torba na koła	340,00
MZ89	<input type="checkbox"/> ochroniacz oski koła tylnego	30,00
MZ70	<input type="checkbox"/> zestaw transportowy, max waga użytkownika 100 kg	1 345,00
MZ92	<input type="checkbox"/> płozy na koła przednie	1 500,00
MZ93	<input type="checkbox"/> plecak	190,00
MZ59	<input type="checkbox"/> kieszeń na telefon komórkowy	90,00
13378.000	<input type="checkbox"/> skrócenie tapicerki siedziska i poduszki, rama bez zmian - zapytaj Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata
23363.000	<input type="checkbox"/> kolor specjalny z listy Ottobock - zapytaj Dział Obsługi Klienta Ottobock	dopłata



Spectrum



Miracle




Network



Robots



Grafic



Wysokość tyłu siedziska	
Średnica kół tylnych	Zakres ustawień
22"	38 - 49
24"	38 - 52

Wysokość przodu siedziska	
Krótkie widelce kół przednich	
Średnica kół przednich	Zakres ustawień
3"	42 - 44
4"	42 - 45
5"	45 - 46
5,5"	46 - 47
6"	46 - 47
7"	49
Długie widelce kół przednich	
Średnica kół przednich	Zakres ustawień
3"	46 - 47
4"	46 - 49
5"	46 - 50
5,5"	47 - 51
6"	47 - 51
7"	49 - 52

- Tylko siedzenia o szerokości od 35,5 cm do 48 cm mogą być obciążane do maksymalnie 125 kg wagi pacjenta.
- Tylko siedzenia o szerokości od 50,5 cm do 55,5 cm mogą być obciążane do maksymalnie 140 kg wagi pacjenta.
- Gdy głębokość siedziska wynosi 36 cm, a tylna koła mają rozmiar 22", nie jest możliwe ustawienie tylnych kół w poziomej pozycji C i D, jeżeli wysokość tyłu siedziska wynosi od 36 cm do 43 cm.
- Gdy głębokość siedziska wynosi 36 cm, a tylna koła mają rozmiar 24", nie jest możliwe ustawienie tylnych kół w poziomej pozycji B, C i D, jeżeli wysokość tyłu siedziska wynosi od 38 cm do 47 cm.
- Jedynie pochylenie kół tylnych 0° możliwe jest w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 22", jeżeli wysokość tyłu siedziska wynosi 37 cm lub 48 cm; podobnie, jedynie pochylenie kół 0° możliwe jest w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 24", jeżeli wysokość tyłu siedziska wynosi 40 cm lub 51 cm.
- Gdy głębokość siedziska wynosi 38 cm, a tylna koła mają rozmiar 22", nie jest możliwe ustawienie tylnych kół w poziomej pozycji D, jeżeli wysokość tyłu siedziska wynosi od 36 cm do 48 cm. Gdy głębokość siedziska wynosi 38 cm, a tylna koła mają rozmiar 24", nie jest możliwe ustawienie tylnych kół w poziomej pozycji C i D, jeżeli wysokość tyłu siedziska wynosi od 38 cm do 51 cm. Ustawienie tylnych kół w poziomej pozycji D nie jest możliwe, gdy głębokość siedziska wynosi 40 cm, a tylna koła mają rozmiar 24". Siedzisko o szerokości między od 35,5 cm a 48 cm, nie można łączyć z tyłem siedziska o wysokości wynoszącej 36 cm, 37 cm i 48 cm, jeżeli tylna koła mają wymiar 22"; podobnie siedzisko o szerokości między od 35,5 cm a 48 cm nie można łączyć z tyłem siedziska o wysokości wynoszącej 38 cm, 40 cm i 51 cm, jeżeli tylna koła mają wymiar 24".
- Ciąg „Top Grip” może być zamontowana tylko w pozycji „dalszej”. Standardowe opony x1 3/8" i opony z białymi bocznymi ściankami x1 3/8" mogą być łączone tylko z siedziskami o szerokości wynoszącej od 50,5 cm do 55,5 cm (maksymalne obciążenie 140 kg).
- Opony x1" można łączyć tylko z siedziskami o szerokościach wynoszącymi od 35,5 cm do 48 cm (obciążenie do 125 kg).
- Koła tylna o kącie nachylenia 2,5° można łączyć tylko z siedziskami o szerokościach wynoszących od 35,5 cm do 48 cm (obciążenie do 125 kg).
- Przednie skrętne koła 4" przeznaczone są tylko do zastosowania w pomieszczeniach.
- Przednie skrętne koła 4" mogą być łączone tylko z siedziskami o szerokościach od 35,5 cm do 48 cm.
- Przód siedziska o wysokości SH <= 45 cm w połączeniu z adapterem niskich wysokości przodu siedziska nie może występować razem z przednimi skrętnymi kołami o rozmiarze 5,5", 6" lub 7". Układ siedziska o głębokości 36 cm i 5" przednimi skrętnymi kołami w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 24" jest tylko możliwy w połączeniu poziomą pozycją A kół.
- Układ siedziska o głębokości 36 cm i 5,5" przednimi skrętnymi kołami w połączeniu z tylnymi kołami o wymiarze 24" jest możliwy tylko w zestawieniu z wydłużeniem podwozia. Połączenie przednich kół skrętnych o rozmiarze 7" z tylnymi kołami o rozmiarze 24" nie jest możliwe, gdy głębokość siedziska wynosi 36/38 cm; natomiast gdy głębokość siedziska wynosi 40 cm takie połączenie możliwe jest tylko wtedy, gdy koła tylna znajdują się w poziomej pozycji A; w przypadku gdy głębokość siedziska wynosi 42 cm takie połączenie możliwe jest tylko wtedy, gdy koła tylna znajdują się w poziomej pozycji A i B; w przypadku gdy głębokość siedziska wynosi 44 cm takie połączenie możliwe jest tylko w poziomych pozycjach kół tylnych. Nie jest możliwe łączenie waga antywrotnego ani uchwyty kuli z kołami transportowymi lub odwrrotnie.
- Waż antywrotny i uchwyt kuli nie mogą być montowane na tej samej stronie; możliwa jest tylko opcja jeden element po jednej stronie. Koła tylna nie mogą być ustawione w poziomej pozycji A, jeżeli zamontowany jest waga antywrotny oraz wysięcalny podłokietnik. Hamulec bębnowy dla osoby towarzyszącej może być zestawiany tylko z ograniczonym rozstawem z pochyleniem kół tylnych 2,5".
- Gdy używany jest hamulec bębnowy dla osoby towarzyszącej, boczki z osłoną ubrania z zabezpieczeniem przed zimmem oraz tylna koła z hamulec bębnowy z asymetrycznymi szprychami, układ ten pozwala na uzyskanie lepszej pozycji montażowej.
- Stosowana w tym zestawieniu osłonka ubrania posiada szerszą osłonę całkowicie zasłaniającą koło. Hamulec bębnowy dla osoby towarzyszącej nie może być łączony z następującymi rączkami do pchania: standardowymi krótkimi, krótkimi teleskopowymi, składanymi. Łączenie tylnych kół posiadających hamulec bębnowy z boczkami z podłokietnikami z regulacją wysokości nie jest możliwe, gdy wysokość tyłu siedziska mieści się między 36 cm a 38 cm przy poziomej pozycji D tylnych kół, ani też przy wysokości siedziska wynoszącej 36 cm oraz gdy tylna koła są ustawione w poziomej pozycji C.
- Boczki z osłoną ubrania z zabezpieczeniem przed zimmem mogą być używane tylko z kołami napędowymi o rozmiarze 24" wyposażonymi w opony x1", gdy wysokość tyłu siedziska wynosi 41 cm lub więcej, oraz w opony x1 3/8", gdy wysokość tyłu siedziska wynosi 43 cm lub więcej.
- Boczki z osłoną ubrania nie można łączyć z opcją regulacji kąta oparcia 30°. Boczki z osłoną ubrania nie można stosować z napędem jednoręcznym. Stolik może być dołączony tylko do boczków z długimi lub dołączanymi podłokietnikami lub do wysięcalnych podłokietników ME 50.
- Napęd jednoręczny możliwy jest wtedy, gdy siedzisko ma szerokość od 35,5 cm do 48 cm, ale nie może być łączony z osłonami kół ani z pochyleniem koła tylnego. Standardowego oparcia nie można łączyć z wysokością oparcia 43 cm lub 48 cm. Oparcie o kącie regulacji 30° może być zastosowane przy wysokości oparcia 43 cm lub 48 cm, z siedziskami o szerokości od 35,5 cm do 48 cm i tylko ze standardową tapicerką oparcia (nie ma możliwości wyboru koloru tapicerki, zawsze jest czarna). Nie jest możliwy wybór rączek do pchania. Składane rączki do pchania można zamontować tylko wtedy, gdy siedzisko ma szerokość od 35,5 cm do 48 cm.
- Wydłużenia podwozia nie można łączyć z wysięcalnymi podłokietnikami, dołączanymi boczkami z plastiku ani z boczkami z podłokietnikami z regulacją wysokości. Szczegółowe informacje dotyczące zagłówek, siedzisk i oparć, jak również innego wyposażenia dodatkowego znajdują się w Katalogu Wyposażenia dodatkowego wózka. Wysięcalnych podłokietników ME 50 nie można łączyć z boczkami z podłokietnikami z regulacją wysokości lub dołączanymi boczkami z plastiku. Nie można stosować wysięcalnych podłokietników ME50 w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 22", gdy wysokość tyłu siedziska wynosi od 36 cm do 40 cm, ani też w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 24", gdy wysokość tyłu siedziska wynosi od 38 cm do 42 cm. W przypadku boczków z podłokietnikami o regulowanej wysokości w połączeniu z tylnym kołem z hamulec bębnowym, możliwy jest tylko kąt nachylenia koła tylnego 0°.
- Maksymalna długość podudzia zależy od wysokości siedziska i kąta przedniej ramy. Prześwit (różnica między wysokością przodu siedziska a długością podudzia) wynosi 4 cm.
- Oslona kół z grafiką może być łączona tylko z dwuosłonnymi kołami lub z tylnymi kołami posiadającymi hamulec bębnowy razem z dołączanymi boczkami lub z boczkami z podłokietnikami o regulowanej wysokości. Prosimy zapoznać się z naszą ofertą poduszek siedziska; patrz oddzielny formularz zamówienia. Tapicerka siedziska z regulacją możliwa jest tylko dla siedzisk o szerokości do 48 cm / głębokości 48 cm (obciążenie do 125 kg). Uchwytu do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym nie można łączyć z adapterem niskich lub wysokich wysokości przodu siedziska, wydłużeniem podwozia, wysięcalnym podłokietnikiem o regulowanej wysokości, dołączanymi plastikowymi boczkami ani z dodatkowym napędem elektrycznym z50. Uchwyt do mocowania na czas transportu w pojeździe samochodowym możliwy jest tylko w przypadku wysokości oparcia od 40 cm. Maksymalne obciążenie ograniczone jest do wartości 125 kg (siedzisko o szerokości 48 cm).
- Dodatkowy napęd elektryczny z50.** Nie jest możliwy, gdy siedzisko ma szerokość 50,5 cm i więcej. Tylko w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 22" lub 24" i oponami x1 3/8". Koła tylna o rozmiarze 24" są objęte dostawą. Nie jest możliwy w połączeniu z tylnym kołem posiadającym hamulec bębnowy, napędem jednoręcznym z podwójnym ciągiem, wydłużeniem podwozia ani z akcesoriami ramy. Możliwy jest tylko kąt nachylenia koła tylnego wynosi 0°. Możliwy tylko w połączeniu z przednimi kołami skrętnymi: miękкими 5,5", 6" i 7". Możliwy tylko w połączeniu z boczkami z podłokietnikami z regulacją wysokości. Akumulator 12 Ah możliwy tylko wtedy, gdy siedzisko ma głębokość co najmniej 40 cm; akumulator 16 Ah możliwy tylko wtedy, gdy siedzisko ma głębokość co najmniej 46 cm. Z ramą o głębokości siedziska do 42 cm możliwy jest tylko układ bierny lub tylna koła 22". Gdy stosowany jest napęd z50, wysokość tyłu siedziska jest ograniczona: gdy tylna koła mają wymiar 22", możliwa jest tylko głębokość 45, 47, 49 i 51 cm; gdy tylna koła mają wymiar 24", możliwa jest tylko głębokość 47, 49 i 51 cm.

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.